

MY25 MAVERICK R X RS 999T DCT SAS



 Dusty Navy & Legion Red

MOTOR	999T DCT
Typ	240 hk Rotax 999T DCT, 999 cc turboladdad trecylindrig motor, vätskekyld med integrerad laddluftkylare och högpresterande luftfilter
Bränslesystem	Intelligent Throttle Control (iTC™) med elektronisk bränsleinsprutning (EFI)
Transmission	Rotax DCT, 7 växlad med hög- och lågläge
Drivlina	Låsbar främre differential med exklusiv Smart-Lok*, äkta 2WD/4WD med låsbar främre differential/4WD TRAIL ACTIV/4WD TRAIL
Servostyrning	DPS i gen. 2 med tre lägen och högt vridmoment

FJÄDRING	
Framfjädring	Slitstark hög spindel i formsprutad aluminium – Dubbel A-arm med krängningsdämpare / 63,5 cm fjädringsväg
Främre stötdämpare	FOX† 2.5 PODIUM† piggyback med bypass och Smart-Shox**-teknik med Live Valve gen 3 (kompression och returfjädring med dubbla ventiler)
Fjädring bak	4-länkad släparm med slitstark hög spindel i formsprutad aluminium / 66 cm fjädringsväg
Bakre stötdämpare	FOX† 3.0 PODIUM† piggyback med bypass och Smart-Shox**-teknik med Live Valve gen 3 (kompression och returfjädring med dubbla ventiler)

DÄCK/HJUL	
Främre och bakre däck	XPS Trac Force 32 x 10 x 16 tum
Hjul	16 tum flödesformade i aluminium med däcklås

BROMSAR	
Fram	32 mm hydrauliskt trippelkolvsok med 265 mm skiva
Bak	30 mm hydrauliskt dubbelkolvsok med 255 mm skiva

NYCKELEGENSKAPER

- 196 cm 4-länkad släparm med slitstark hög spindel i aluminium
- Smart-Lok™ främre differential
- FOX† 3.0 PODIUM† piggyback med bypass och Smart-Shox**-teknik med Live Valve gen 3 (kompression och returfjädring med dubbla ventiler)
- Peksärm på 260 mm
- 32-tums ITP Tenacity XNR-däck
- 16-tums flödesformade fälgar med däcklås
- Främre och bakre kamera
- Teleskoppratt med infotainmentkontroller
- Hårt heltak
- Heltäckande bukskydd i plast
- Fyrpunktsbälte med axelvaddering
- Högpresterande LED-strålkastare i toppsegmentet
- Can-Am signatur-LED
- Förvaring på instrumentbrädan med mobiltelefonhållare
- X-design på dekaler/säten
- 1 700 W generator
- RF-digitalkodat stölskyddssystem (D.E.S.S.™) med start-/stoppp knapp

MÅTT/KAPACITET

Bur	Rör och stansningar i höghållfast stål (Dual phase)
Uppskattad torrsvikt *	1 020 kg
L x B x H	355,6 x 198,5 x 181,5 cm
Axelavstånd	274,3 cm
Markfrigång	43,2 cm
Lastboxkapacitet	90 kg
Förvaringskapacitet	Totalt: 8,1 L
Tank	50 L

FUNKTIONER

Instrumentering	114 mm bred digital display med knappsats och peksärm på 260 mm
Generator	1 700 W
Anslutning	USB A (laddningsport och kommunikationsport) Likströmsuttag (10 A)
Belysning	Högpresterande LED-strålkastare i toppsegmentet Can-Am signatur-LED
Vinsch	2 041 kg vinschförberedd stötfångare (inte installerad)
Skydd	Hårt heltak Halvdörrar i toppsegmentet Främre nedre vindavvisare Främre/bakre förankring Heltäckande bukskydd i plast

GARANTI

Fabriksgaranti	2 år BRP:s begränsade garanti
----------------	-------------------------------





BEGÅR EN OFFERT



©2024 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alla rättigheter förbehålles. TM, ® och BRP-logotypen är varumärken som tillhör BRP eller dess dotterbolag. *Torrsvikt för Base-modell visas. †Visco-Lok är ett varumärke tillhörande GKN Viscodrive GmbH. ‡Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. BRP förbehåller sig rätten att, när som helst och utan att påta sig några skyldigheter, avbryta eller ändra specifikationer, priser, utföranden, funktioner, modeller eller utrustning. Kör med ansvar. BRP rekommenderar starkt att alla SSV-förare går en förarkurs. Kontakta återförsäljaren för mer information om säkerhet och kurser. SSV-fordon kan vara farliga att använda. För säkerheten: föraren och passageraren ska alltid använda hjälm, ögonskydd och övriga skyddskläder. Körning och alkohol/droger går inte ihop. Ägna dig aldrig åt stuntkörning. Undvik för höga hastigheter och var speciellt försiktig i svår terräng. Det rekommenderas att SSV-fordon som har motorer med större cylindervolym än 90 cc endast används av personer som är minst 16 år. Ta aldrig passagerare på ett SSV-fordon som inte är specifikt utformat för det. Passageraren måste vara minst 12 år och kunna greppa handtagen, placera fötterna på fotstöden och luta sig mot ryggstödet. Vissa av de modeller som visas kan ha tillvalsutrustning.